








## TESTINE FILETTATE MICROREGISTRABILI



ATTACCO FILETTATO				INSERTO Insert	VITE Screw	TORX Key
CODICE / Code	Ø Range	L	M			
VMR10-12M05	10 - 12	29	5	TB..0601..	VPM2x4	T06
VMR12-14M06	12 - 14	35	6	TP..0902..	VM2506	T08
VMR14-17M08	14 - 17	35	8	TP..0902..	VM2506	T08
VMR16-21M08	16 - 21	38	8	TP..0902..	VM2506	T08
VMR20-28M10	20 - 28	42	10	TP..0902..	VM2506	T08



### CONSIGLI DI UTILIZZO:

- 1) ALLENTARE LA VITE DI BLOCCAGGIO "A"
- 2) REGISTRARE IL DIAMETRO DI ALESATURA DESIDERATO RUOTANDO LA VITE "B"
- 3) SERRARE LA VITE DI BLOCCAGGIO "A"

### NOTA BENE:

- LA REGOLAZIONE CENTESIMALE DI QUESTO UTENSILE PERMETTE UN RANGE DIAMETRALE DA 2 A 8 mm
- SI RACCOMANDA L'UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE SU PORTAUTENSILI ANTIVIBRANTI

